

シボレックス構法 データ集 No.2  
SDR低層ロッキング構法 面内変形性能試験(動的加力)

試験機関	(一財)建材試験センター																											
試験目的	SDR低層ロッキング構法(シボレックス乾式ロッキング構法)にて取付けたシボレックスパネルの面内変形追従性能を確認する。																											
試験体	試験体取付け鋼製フレームにSDR低層ロッキング構法で、シボレックスパネルを取付け、試験体とした。 パネル 上壁(厚100mm×幅600mm×長610mm) 下壁(厚100mm×幅600mm×長2820mm) パネル目地間 ウレタン系シーリング																											
試験方法	JIS A 1414-2「建築用パネルの性能試験方法 - 第2部:力学特性に関する試験」の5.9変形追従性試験に基づいて、大型面内せん断試験装置を使用した。																											
加力サイクル	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>サイクル</th> <th>層間変形角(rad)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>①</td><td>0→+1/500→0→-1/500→0</td></tr> <tr><td>②</td><td>0→+1/300→0→-1/300→0</td></tr> <tr><td>③</td><td>0→+1/200→0→-1/200→0</td></tr> <tr><td>④</td><td>0→+1/150→0→-1/150→0</td></tr> <tr><td>⑤</td><td>0→+1/120→0→-1/120→0</td></tr> <tr><td>⑥</td><td>0→+1/100→0→-1/100→0</td></tr> <tr><td>⑦</td><td>0→+1/75→0→-1/75→0</td></tr> <tr><td>⑧</td><td>0→+1/50→0→-1/50→0</td></tr> </tbody> </table>	サイクル	層間変形角(rad)	①	0→+1/500→0→-1/500→0	②	0→+1/300→0→-1/300→0	③	0→+1/200→0→-1/200→0	④	0→+1/150→0→-1/150→0	⑤	0→+1/120→0→-1/120→0	⑥	0→+1/100→0→-1/100→0	⑦	0→+1/75→0→-1/75→0	⑧	0→+1/50→0→-1/50→0									
サイクル	層間変形角(rad)																											
①	0→+1/500→0→-1/500→0																											
②	0→+1/300→0→-1/300→0																											
③	0→+1/200→0→-1/200→0																											
④	0→+1/150→0→-1/150→0																											
⑤	0→+1/120→0→-1/120→0																											
⑥	0→+1/100→0→-1/100→0																											
⑦	0→+1/75→0→-1/75→0																											
⑧	0→+1/50→0→-1/50→0																											
試験体																												
試験結果	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>サイクル</th> <th>層間変形角(rad)</th> <th>観察状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>①</td><td>1/500</td><td>異常なし</td></tr> <tr><td>②</td><td>1/300</td><td>異常なし</td></tr> <tr><td>③</td><td>1/200</td><td>異常なし</td></tr> <tr><td>④</td><td>1/150</td><td>異常なし</td></tr> <tr><td>⑤</td><td>1/120</td><td>異常なし</td></tr> <tr><td>⑥</td><td>1/100</td><td>異常なし</td></tr> <tr><td>⑦</td><td>1/75</td><td>異常なし</td></tr> <tr><td>⑧</td><td>1/50</td><td>異常なし</td></tr> </tbody> </table>	サイクル	層間変形角(rad)	観察状況	①	1/500	異常なし	②	1/300	異常なし	③	1/200	異常なし	④	1/150	異常なし	⑤	1/120	異常なし	⑥	1/100	異常なし	⑦	1/75	異常なし	⑧	1/50	異常なし
サイクル	層間変形角(rad)	観察状況																										
①	1/500	異常なし																										
②	1/300	異常なし																										
③	1/200	異常なし																										
④	1/150	異常なし																										
⑤	1/120	異常なし																										
⑥	1/100	異常なし																										
⑦	1/75	異常なし																										
⑧	1/50	異常なし																										